

HC Primer

адгезивная система для любых CAD/CAM-реставраций из гибридной керамики

HC Primer – идеальный материал для предварительной обработки поверхности с целью создания надежного соединения с SHOFU Block HC и Disk HC, а также со всеми другими видами гибридной керамики. Благодаря своему инновационному составу этот праймер проникает в матрицу гибридной керамики. С другой стороны, материал создает надежное соединение с адгезивными композитными цементами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предварительная подготовка склеиваемых поверхностей CAD/CAM-реставраций

Прочное, долговечное соединение с гибридной керамикой и композитами

Оптимальная смачивающая способность


Универсальность применения

Легко наносится щеткой

Быстрая процедура (нанести, просушить воздухом, фотополимеризовать)



Номер	Кол-во	Изделие
Y0005	5 мл	HC Primer



HC Primer пропитывает полимерную матрицу, обеспечивает прочную микро-механическую ретенцию между праймером и реставрацией без риска попадания инородных тел и образования пузырьков.

Благодаря оптимальной смачиваемости праймер создает надежную основу для адгезивной фиксации с использованием ResiCem.

- CAD/CAM-реставрация
- HC Primer
- Слой цемента

Показания

Предварительная подготовка CAD/CAM-реставраций из гибридной керамики

Для справки

Для адгезивной фиксации CAD/CAM-реставраций мы рекомендуем использовать композитные цементы двойного отверждения, такие как универсальная композитная система для фиксации ResiCem (см. стр. 69).